


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.748 Tilkoblingsplate

Stat: 04.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.748 - Tilkoblingsplate for laminerte kobberskinner

For tilkobling av laminerte flatkobberskinner.

Funksjoner

Art.nr	SV 9676.748
Produktbeskrivelse	For tilkobling av lamellerte kobberskinner til et fordelings-samleskinnesystem av flatkobber. Egnet for 10 mm skinnetykkelse.
Materiale	Tilkoblingsplate: E-Cu Trykkstykke: Rustfritt stål Samleskinneklo: Rustfritt stål
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell (uten skruer)
Montasjetips	Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål Skruer er ikke inkludert . Samleskinneklo med innpressingsmutter M10
Skinner per leder	2
Monteringsmål	50 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	63 x 20 mm
Passer for laminerte kobberskinner	Antall: 2 med antall lameller: 10 med lamellbredde: 63 mm med lamelltykkelse: 1 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,47 kg
Bruttovekt	0,478 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,19
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002270

Funksjoner

ECLASS 8.0

27400613

Produktbeskrivelse

SV Tilkoblingsplater, klemrom BH: 63x20 mm, (Flat-PLS)

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK