

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.215

NH-sikringslastskillelist

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.215 - NH-sikringslastskillelist med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

3-polet, for skinneresystemer med 185 mm senteravstand.

Funksjoner

Art.nr	SV 9677.215
Utførelse	3-polet kan kobles
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016
For NH-størrelse	2
For skinneresystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Bolt M12
Polantall	3-polet
Måledriftsspenning	400 V, 3~
Merkestrøm maks.	400 A
Henvisning	Ved bruk av komponentene på samleskiner med berøringsbeskyttelse må kontaktklemmen brukes
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
For montering av omformer	Ja
Dimensjoner	Bredde: 100 mm Høyde: 830 mm
Tilkobling av rundledere	6 - 240 mm ²

Funksjoner

Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	5,93 kg
Bruttovekt	6,33 kg
Kobberandel (kg / stk.)	1,73
Tolltariffnummer	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivelse	SV NH-sikrings-lastskillelister, gr. 2, 400 A, 690 V, 3-polet, bolt M12, 185 mm skinnerystemer med senteravstand, med elektronisk sikringsovervåking

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---