


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.315

# NH-sikringslastskillelist

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.315 - NH-sikringslastskillelist med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

3-polet, for skinneresystemer med 185 mm senteravstand.

## Funksjoner

|  |   |
|--|---|
| Art.nr                                 | SV 9677.315   |
| Utførelse                              | 3-polet kan kobles  |
| Materiale                              | polyamid<br>Brannsikkerhet iht. UL 94-V0<br>Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber     |
| Farge                                  | Chassis: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7001<br>Håndtak: RAL 7016                                |
| For NH-størrelse                       | 3   |
| For skinneresystemer med senteravstand | 185 mm  |
| Effekt-utgang                          | oppe/nede   |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk)            | Bolt M12  |
| Polantall                              | 3-polet   |
| Måledriftsspenning                     | 400 V, 3~   |
| Merkestrøm maks.                       | 630 A   |
| Henvisning                             | Ved bruk av komponentene på samleskiner med berøringsbeskyttelse må kontaktklemmen brukes |
| Test specification                     | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)                                |
| For montering av omformer              | Ja  |
| Dimensjoner                            | Bredde: 100 mm<br>Høyde: 830 mm   |
| Tilkobling av rundledere               | 6 - 240 mm <sup>2</sup>   |

# Funksjoner

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Passer for samleskinner | Høyde: 10 mm   |
| Pakkeenhet              | 1 stk.   |
| Nettovekt               | 6,4 kg   |
| Bruttovekt              | 7 kg   |
| Kobberandel (kg / stk.) | 2,47   |
| Tolltariffnummer        | 85365080   |
| ETIM 9                  | EC001046   |
| ECLASS 8.0              | 27371402   |
| Produktbeskrivelse      | SV NH-sikrings-lastskillelister, gr. 3, 630 A, 690 V, 3-polet, bolt M12, 185 mm skinnerystemer med senteravstand, med elektronisk sikringsovervåking |

# Godkjenninger

---

|              |   |
|--------------|---|
| Forklaringer | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |
|--------------|---|