


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.360 NH-lastskillelist

Stat: 31.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.360 - NH-lastskillelist

3-polet, for skinneresystemer med 185 mm senteravstand.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr | SV 9677.360 |
| Utførelse | 3-polet kan kobles |
| Virkemåte | Operatøruavhengig kobling via momentkoblingsmekanisme Sikkert skille av kontaktene ved hjelp av dobbeltbrudd |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber |
| Farge | Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016 |
| For NH-størrelse | 3 |
| For skinneresystemer med senteravstand | 185 mm |
| Effekt-utgang | nede |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | Skrue M12 |
| Installation type | Skruefeste |
| Polantall | 3-polet |
| Måledriftsspenning | 800 V (AC), 3~ |
| Merkestrøm maks. | 630 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser) |
| Dimensjoner | Bredde: 100 mm Høyde: 772 mm |
| Tilkobling av rundledere | 6 - 240 mm ² |
| Passer for samleskiner | Høyde: 10 mm |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 12,7 kg |
| Bruttovekt | 13,2 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 4,717 |
| Tolltariffnummer | 85361090 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Produktbeskrivelse | SV NH lastskillebryter, st. 3, 630 A, 800 V, 3-polet, bolt M12, 185 mm, kabelutgang i bunn, skruefeste |

Godkjenninger

| | |
|--------------|-------------------------------------------|
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
|--------------|-------------------------------------------|