

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.780 Apparataadapter

Stat: 28.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.780 - Apparatadapter skruefeste

For effektbrytere av fabrikatene ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9677.780
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsbånd
For skinnesystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	nede
Installation type	Skruefeste
Polantall	3-polet
Driftsstrøm maks.	630 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet Egnet for bruk av koblingsapparater med skruetilkobling foran For festing av låste samleskinner. Vær oppmerksom på at det ikke må være montert noen avdekningsprofiler i apparatområdet.
Dimensjoner	Bredde: 150 mm Høyde: 585 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Egnet for produsent (type)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Pakkeenhet	1 stk.

## Funksjoner

---

Nettovekt	5,92 kg
Bruttovekt	6,32 kg
Kobberandel (kg / stk.)	3,652
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polet, 185 mm skruefeste

---

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---