

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.810 Strømomformer

Stat: 16.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - Strømomformer

For induktiv strømmåling.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9677.810
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
Materiale	polyamid
For byggestørrelse	00
Pakker for best.nr.	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Måleeffekt	2,5 VA
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	skruesklemmer
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilkobling av rundledere	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Driftsfrekvens	50 - 50 - Hz

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,2 kg
Bruttovekt	0,21 kg
Tolltariffnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV Strømomformer, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---