

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.810 Strømomformer

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - Strømomformer

For induktiv strømmåling.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9677.810
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
Materiale	polyamid
For byggestørrelse	00
Pakker for best.nr.	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085
Måleeffekt	2,5 VA
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	skruesklemmer
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilkobling av rundledere	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>

## Funksjoner

---

Driftsfrekvens	50 - 60 Hz
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,2 kg
Bruttovekt	0,21 kg
Tolltariffnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV Strømomformer, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz

## Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---