

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.860 Strømomformer

Stat: 14.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.860 - Strømomformer

For induktiv strømmåling.



Funksjoner

| | |
|-----------------------------|---|
| Art.nr | SV 9677.860 |
| Produktbeskrivelse | Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging. |
| Materiale | polyamid |
| For byggestørrelse | 1 - 3 |
| Pakker for best.nr. | 9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 |
| Måleeffekt | 2,5 VA |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | Leder 2,5 mm ² (lengde 1,5 m) |
| Insulation material (class) | B |
| Primary current | 250 A |
| Accuracy Class | 1 |

Funksjoner

| | |
|--------------------------|---|
| Test specification | IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Tilkobling av rundledere | 2,5 - 4 mm ² |
| Driftsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,28 kg |
| Bruttovekt | 0,31 kg |
| Tolltariffnummer | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Produktbeskrivelse | SV Strømomformer, for NH-sikrings-lastskillelister, gr. 1-3 (SV 9677XXX), 250 A/5 A, 50-60 Hz |

Godkjenninger

| | |
|--------------|---|
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
|--------------|---|