

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.885 Strømomformer

Stat: 21.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.885 - Strømomformer

For induktiv strømmåling.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9677.885
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
Materiale	polyamid
For byggestørrelse	3
Pakker for best.nr.	9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Måleeffekt	2,5 VA
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Insulation material (class)	H
Primary current	600 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilkobling av rundledere	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Driftsfrekvens	50 - 60 Hz
Pakkeenhet	1 stk.

# Funksjoner

Nettovekt	0,168 kg
Bruttovekt	0,17 kg
Tolltariffnummer	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV strømomformer 600 A/5 A for NH-sikrings-lastskillelist gr. 3 / tilkoblings- og apparatadapter (SV 9677.XXX)