

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.905 Tilkoblingsadapter

Stat: 04.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.905 - Tilkoblingsadapter

For tilkobling av rundkabler. For skinneresystemer med 185 mm senteravstand.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9677.905
Materiale	Chassis: Glassfiberforsterket polyester Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Berøringsbeskyttelsesavdekning
For skinneresystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M12
Polantall	3-polet
Driftsstrøm maks.	1 400 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Henvisning	Ved bruk av komponentene på samleskinner med berøringsbeskyttelse må kontaktklemmen brukes
Dimensjoner	Bredde: 100 mm Høyde: 960 mm
Tilkobling av rundledere	6 - 300 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	11 kg
Bruttovekt	11,5 kg
Kobberandel (kg / stk.)	4,41
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC001531

# Funksjoner

---

ECLASS 8.0

27370304

---

Produktbeskrivelse

SV Tilkoblingsadapter 1400 A, 690 V, 3-polet, 185 mm effekt-utgang nede, for tilkobling av rundkabler 6-300 mm<sup>2</sup>

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring  
Samsvarserklæring UK