

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.910 Tilkoblingsblokk

Stat: 10.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.910 - Tilkoblingsblokk

For tilkobling av ledninger eller laminerte kobberskinner.

Funksjoner

Art.nr	SV 9677.910
Produktbeskrivelse	For tilkobling av ledninger eller laminerte kobberskinner.
Materiale	Stålplate, forsinket. E-Cu, forsinket
Klemmeromhøyde	20 mm
Bredde på klemmerommet	80 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Driftsstrøm maks.	1 600 A
Dimensjoner	Bredde: 98 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,9 kg
Bruttovekt	0,982 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tilkoblingsblokk 1600 A, 690 V, 1-polet Effekt-utgang: oppe/nede

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
