

SV 9677.950 - Strømomformer

For induktiv strømmåling.

Funksjoner

Art.nr	SV 9677.950
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
Materiale	polyamid
Pakker for best.nr.	9677.160 9677.165 9677.180 9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Måleeffekt	1,5 VA
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Insulation material (class)	H
Primary current	250 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilkobling av rundledere	2,5 - 4 mm ²
Driftsfrekvens	50 - 60 Hz

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,13 kg
Bruttovekt	0,14 kg
Tolltariffnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV strømomformer 250 A/5 A for NH-lastskillelister gr. 1-3 / adapter for RiLine Compact (SV 9677.XXX)