

SV 9677.952 - Strømomformer

For induktiv strømmåling.

Funksjoner

Art.nr	SV 9677.952
Produktbeskrivelse	Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
Materiale	polyamid
For byggestørrelse	3
Pakker for best.nr.	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Måleeffekt	1,5 VA
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Insulation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Tilkobling av rundledere	2,5 - 4 mm ²
Driftsfrekvens	50 - 60 Hz
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,136 kg
Bruttovekt	0,146 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivelse	SV strømomformer 500 A/5 A for NH-lastskillelist gr. 3 / adapter for RiLine Compact (SV 9677.XXX)