

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.227

Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.227 - Gulvskap rekkemontert VX25

Sikringslistskap

Rekkemonteringsystemer for fordeling av elektrisk energi med sikringslastskillelister (fabrikat ABB eller Jean Müller).



Funksjoner

Art.nr	VX 9680.227
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Bunnplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Dør Takplate Bakvegg Bunnplater Frontpaneler Lås: 3 mm splittlås Funksjonsrom-sidevegger Festeramme for lastskillelister med sikringer (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Inntil IP 2X (avhengig av platedekkingen)

Funksjoner

Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimensjoner	Bredde: 1.200 mm Høyde: 2.200 mm Dybde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	158,95 kg
Bruttovekt	176,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX Fuse-switch disconnecter enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel

Godkjenninger

Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK