

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.806

# Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 28.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.806 - Gulvskap rekkemontert VX25 Modulskap

Rekkemonterte gulvskap VX, for utbygging med deldører og innvendig inndeling i moduloppbygging.

## Funksjoner

Art.nr	VX 9680.806
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Bunnplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Bakvegg Bunnplater
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	49,3 kg
Bruttovekt	53,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	150,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

VX Modular enclosure, WHdepth 800x2000x600 mm, sheet steel

# Godkjenninger

---

Sertifikater

Overflate