

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.828

Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 18.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.828 - Gulvskap rekkemontert VX25 Modulskap

Rekkemonterte gulvskap VX, for utbygging med deldører og innvendig inndeling i moduloppbygging.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Art.nr | VX 9680.828 |
| Materiale | Stålplate, 1,5 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Bunnplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skapramme Bakvegg Bunnplater |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.200 mm Dybde: 800 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 52,2 kg |
| Bruttovekt | 63,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 162,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Funksjoner

Produktbeskrivelse

VX Modular enclosure, WHdepth 800x2200x800 mm, sheet steel

Godkjenninger

Sertifikater

Overflate