

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.828

Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.828 - Gulvskap rekkemontert VX25 Modulskap

Rekkemonterte gulvskap VX, for utbygging med deldører og innvendig inndeling i moduloppbygging.

Funksjoner

Art.nr	VX 9680.828
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Bunnplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Bakvegg Bunnplater
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.200 mm Dybde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	52,2 kg
Bruttovekt	63,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Funksjoner

Produktbeskrivelse

VX Modular enclosure, WHdepth 800x2200x800 mm, sheet steel

Godkjenninger

Sertifikater

Overflate

Forklaringer

Samsvarserklæring UK