

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.204 Montasjehullist

Stat: 02.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.204 - Montasjehullist for deldør

For senere montering på deldører, med 25 mm hullraster for individuelle påbygginger på dørens bakside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere, etc.



Funksjoner

Art.nr	SV 9681.204
Produktbeskrivelse	For ettermontering på deldører. Montasjehullistene har en 25 mm hullraster og kan brukes til individuell påbygging på dørens bakside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholder osv. Hulldiameter på montasjehullisten: 4,5 mm.
Materiale	Stålplate, 1 mm
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	198 mm
Montasjetips	For skapbredde 1000 mm: 1 x 9681.204 og 1 x 9681.206
Dimensjoner	Lengde: 198 mm
Passer for	Bredde: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	200 - 800 mm
Pakkeenhet	10 stk.
Nettovekt	0,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivelse	SV Perforated mounting strip, L: 198 mm, for partial door WH: 400x150-800 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring UK
--------------	----------------------