

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9681.206 Montasjehullist

Stat: 22.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.206 - Montasjehullist for deldør

For senere montering på deldører, med 25 mm hullraster for individuelle påbygginger på dørens bakside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere, etc.



## Funksjoner

Art.nr	SV 9681.206
Produktbeskrivelse	For ettermontering på deldører. Montasjehullistene har en 25 mm hullraster og kan brukes til individuell påbygging på dørens bakside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholder osv. Hulldiameter på montasjehullisten: 4,5 mm.
Materiale	Stålplate, 1 mm
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	398 mm
Montasjetips	For skapbredde 1000 mm: 1 x 9681.204 og 1 x 9681.206 For skapbredde 1200 mm: 2 x 9681.206
Dimensjoner	Lengde: 398 mm
Passer for	Bredde: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Pakkeenhet	10 stk.
Nettovekt	1,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)

# Funksjoner

---

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivelse	SV Perforated mounting strip, L: 398 mm, for partial door WH: 600x150-800 mm

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring UK
--------------	----------------------