

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.208 Montasjehullist

Stat: 02.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.208 - Montasjehullist for deldør

For senere montering på deldører, med 25 mm hullraster for individuelle påbygginger på dørens bakside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere, etc.



Funksjoner

Art.nr	SV 9681.208
Produktbeskrivelse	For ettermontering på deldører. Montasjehullistene har en 25 mm hullraster og kan brukes til individuell påbygging på dørens bakside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholder osv. Hulldiameter på montasjehullisten: 4,5 mm.
Materiale	Stålplate, 1 mm
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	598 mm
Dimensjoner	Lengde: 598 mm
Passer for	Bredde: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Pakkeenhet	10 stk.
Nettovekt	1,9 kg
Bruttovekt	1,914 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart

Funksjoner

Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivelse	SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring UK
--------------	----------------------