

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.106

## Deldør

Stat: 21.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.106 - Deldør for VX

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9682.106
Produktbeskrivelse	Egnet for VX-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen 2305.000. Standard splittlåsinnsetts kan erstattes med låsinnsetts, utførelse A.
Materiale	Stålplate, 2 mm
Overflate	Strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Deldør Skillestag Hengsler Låsdeler Inkl. festemateriell
Henvisning	Åpningsvinkel for deldører maks. 130°
Lås	Antall låser: 2
Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 600 mm
Passer for	Bredde: = 1.000 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	11,6 kg
Bruttovekt	12,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	48 kg CO2 eq (Cat B)

## Funksjoner

---

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	VX Partial door, WH: 1000x600 mm, sheet steel

## Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring UK
--------------	----------------------