

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.150

Deldør

Stat: 02.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.150 - Deldør for VX

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | SV 9682.150 |
| Produktbeskrivelse | Egnet for VX-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen 2305.000. Standard splittlåsinnsetts kan erstattes med låsinnsetts, utførelse A. |
| Materiale | Stålplate, 2 mm |
| Overflate | Strukturlakk |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Deldør Skillestag Hengsler Låsdeler Inkl. festemateriell |
| Henvisning | Åpningsvinkel for deldører maks. 130° |
| Lås | Antall låser: 4 |
| Dimensjoner | Bredde: 400 mm Høyde: 2.000 mm |
| Passer for | Bredde: = 400 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 15 kg |
| Bruttovekt | 16 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 61 kg CO2 eq (Cat B) |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivelse | VX Partial door, WH: 400x2000 mm sheet steel |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Forklaringer | Samsvarserklæring UK |