


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.182

## Deldør

Stat: 07.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.182 - Deldør for VX

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.

## Funksjoner

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Art.nr                           | SV 9682.182  |
| Produktbeskrivelse               | Egnet for VX-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen 2305.000. Standard splittlåsinnsetts kan erstattes med låsinnsetts, utførelse A. |
| Materiale                        | Stålplate, 2 mm  |
| Overflate                        | Strukturlakk   |
| Farge                            | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                  | Deldør<br>Skillestag<br>Hengsler<br>Låsdeler<br>Inkl. festemateriell   |
| Henvisning                       | Åpningsvinkel for deldører maks. 130°  |
| Lås                              | Antall låser: 1  |
| Dimensjoner                      | Bredde: 800 mm<br>Høyde: 200 mm  |
| Passer for                       | Bredde: = 800 mm   |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54  |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.   |
| Nettovekt                        | 3,7 kg   |
| Bruttovekt                       | 4,42 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)          | 17,1 kg CO2 eq (Cat B)   |

## Funksjoner

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer               | 94039910   |
| ETIM 9                         | EC000747   |
| ECLASS 8.0                     | 27182204   |
| Produktbeskrivelse             | VX Partial door, WH: 800x200 mm sheet steel  |

## Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTFA |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring UK  |