



SV 9682.196

Deldør

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.196 - Deldør for VX

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.

Funksjoner

Art.nr	SV 9682.196
Produktbeskrivelse	Egnet for VX-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen 2305.000. Standard splittlåsinnsetts kan erstattes med låsinnsetts, utførelse A.
Materiale	Stålplate, 2 mm
Overflate	Strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Deldør Skillestag Hengsler Låsdeler Inkl. festemateriell
Henvisning	Åpningsvinkel for deldører maks. 130°
Lås	Antall låser: 4
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.600 mm
Passer for	Bredde: = 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	25 kg
Bruttovekt	28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	106,7 kg CO2 eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	VX Partial door, WH: 800x1600 mm sheet steel

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Forklaringer	Samsvarserklæring UK