

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.763

Bæreramme

Stat: 02.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.763 - Bæreramme for rekkemonteringsapparater

Bærerammesett for feste av rekkemonteringsapparater (f.eks. MCB).

Funksjoner

Art.nr	SV 9683.763
Produktbeskrivelse	Bærerammesett for feste av rekkemonteringsenheter (f.eks. MCB-er). Bæreskinnene festes på funksjonsrom-sideveggen med to montasjevinkler. Avdekningen festes på bærerammen med rifleskruer. I kombinasjon med funksjonsromdelere, delmontasjeplate og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. form 2, 3 eller 4 mulig.
Materiale	Bæreramme: Stålplate, forsinket, 1,5 mm Avdekning: Stålplate, lakkert, 1,5 mm
Leveringsomfang	DIN-skiner 2 montasjevinkler 1 avdekning med utsparing Inkl. festemateriell
For funksjonsromhøyde	300 mm
Passer for	Bredde: = 600 mm
Antall delingsenheter 17,5 mm	2 x 24
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3 kg
Bruttovekt	3,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units,
WH: 500x295 mm, for VX (W: 600 mm)

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring UK