


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.783

Bærameramme

Stat: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.783 - Bæreramme for rekkemonteringsapparater

Bærerammesett for feste av rekkemonteringsapparater (f.eks. MCB).

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|---|
| Art.nr | SV 9683.783 |
| Produktbeskrivelse | Bærerammesett for feste av rekkemonteringsenheter (f.eks. MCB-er). Bæreskinnene festes på funksjonsrom-sideveggen med to montasjevinkler. Avdekningen festes på bærerammen med rifleskruer. I kombinasjon med funksjonsromdelere, delmontasjeplate og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. form 2, 3 eller 4 mulig. |
| Materiale | Bæreramme: Stålplate, forsinket, 1,5 mm Avdekning: Stålplate, lakkert, 1,5 mm |
| Leveringsomfang | DIN-skiner 2 montasjevinkler 1 avdekning med utsparing Inkl. festemateriell |
| For funksjonsromhøyde | 300 mm |
| Passer for | Bredde: = 800 mm |
| Antall delingsenheter 17,5 mm | 2 x 36 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 4 kg |
| Bruttovekt | 4,3 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units,
WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring UK