

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9690.033 Energilagring-ramme

Stat: 10.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9690.033 - Energilagring-ramme VX ESS

Skapramme med fleksibel innvendig oppbygging. Ideelt egnet for effektiv og modulær utvidelse av energilageret.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9690.033
Materiale	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Profilskiner: Stålplate, 2 mm Tverrtravers med monteringsbrakett: stålblikk, 3 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Profilskiner: forsinket Tverrtravers med festevinkel: galvanisert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	54 kg
Bruttovekt	54,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	137,31 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
Produktbeskrivelse	VX ESS energilagring-ramme BHD: 800x2000x800 mm, med innredning