

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9751.912 Multifunksjonskapsling

Stat: 16.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9751.912 - Multifunksjonskapsling

Dobbelvegget skap for utendørs installasjon med beskyttelsesklasse RC2.



## Funksjoner

Art.nr	CS 9751.912
Produktbeskrivelse	2-dørs, dobbeltvegget aluminiumsskap for utendørs installasjon med beskyttelsesklasse RC 2. Inkl. kabelrangeringssokkel. Forberedt for montering av kombinskiner 19"/ETSI samt Direct Air Cooling System (DAC).
Materiale	Kapsling, tak, dør(er), bunnplate: aluminium, AlMg3, 2,0 mm Montasjeplate(r): aluminium AlMg3, 3,0 mm Holdeskinne: rustfritt stål 1.4016 (AISI 430)
Overflate	Pulverlakkert UV-bestendig ren polyester
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert Værbeskyttelsestak med ventilering, forberedt for montering av et Direct Air Cooling Systems (DAC) Dørlås ved hjelp av mekanisk oppstilling (ca. 155°) Svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Kabelrangeringssokkel, tette sider Flensplater Bunnplate Inkl. 2 montasjeplater Innskrudd mellomstag
Dimensjoner	Bredde: 1.300 mm Høyde: 1.050 mm Dybde: 500 mm

# Funksjoner

Dimensjoner	Total høyde: 1.600 mm Regntak høyde: 130 mm Høyde sokkel: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	610 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm
Antall dører	2
Døråpningsvinkel	ca. 155°
Lås	Utførelse lås: 3-punkts låsesystem med enkel og dobbel låsesylinder Antall låser: 2 Låsinnsetts: BJ20027
Flensplate	Størrelse: 2 Antall: 3
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	115 kg
Bruttovekt	135 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
Produktbeskrivelse	CS multifunksjonskapsling MFG 12, todørs, dobbelvegget, BxHxD 1300x1600x500 mm