

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.918 Multifunksjonskapsling

Stat: 16.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.918 - Multifunksjonskapsling

Dobbelvegget skap for utendørs installasjon med beskyttelsesklasse RC2.



Funksjoner

Art.nr	CS 9751.918
Produktbeskrivelse	3-dørs, dobbeltvegget aluminiumsskap for utendørs installasjon med beskyttelsesklasse RC 2. Inkl. kabelrangeringssokkel. Forberedt for montering av kombinskiner 19"/ETSI samt Direct Air Cooling System (DAC).
Materiale	Kapsling, tak, dør(er), bunnplate: aluminium, AlMg3, 2,0 mm Montasjeplate(r): aluminium AlMg3, 3,0 mm Holdeskinne: rustfritt stål 1.4016 (AISI 430)
Overflate	Pulverlakkert UV-bestendig ren polyester
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert Værbeskyttelsestak med ventilering, forberedt for montering av et Direct Air Cooling Systems (DAC) Dørlås ved hjelp av mekanisk oppstilling (ca. 155°) Svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Kabelrangeringssokkel, tette sider Flensplater Bunnplate Inkl. 4 montasjeplater Innskrudd mellomstag Innsveiset mellomstag mellomste dør låst fra innsiden

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 2.000 mm Høyde: 1.050 mm Dybde: 500 mm
Dimensjoner	Total høyde: 1.600 mm Regntak høyde: 130 mm Høyde sokkel: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	548 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm 375 mm x 941 mm 280 mm x 941 mm
Antall dører	3
Lås	Utførelse lås: 3-punkts låsesystem med enkel og dobbel låsesylinder Antall låser: 3 Låsinnatts: BJ20027
Flensplate	Størrelse: 2 Antall: 4
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Henvisning	Dørens åpningsvinkel er ca. 155° i venstre og høyre dør og ca. 110° i midtdøren.
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	175 kg
Bruttovekt	195 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
Produktbeskrivelse	CS multifunksjonskapsling MFG 18, tredørs, dobbelvegget, BxHxD 2000x1600x500 mm