

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9760.342

## Direct Air Cooling Systems (DAC)

Stat: 12.02.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9760.342 - Direct Air Cooling Systems (DAC) for multifunksjonskapsling

Direct Air Cooler for takmontering i multifunksskap (MFG). Produktet er ideelt egnet til å effektivt kompensere for høye effekttap ved lav delta T i MFG. Omgivelsesluften filtreres ved bruk av et svært effektivt foldefilter og føres inn i MFG, mens den varme innvendige luften kan slippe ut via en tilbakeslagsventil. DAC-en er fullstendig integrert i taket på MFG-skabet og er derfor beskyttet mot hærverk.



## Funksjoner

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr                      | CS 9760.342                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale                   | Skap: Aluminium AlMg3                                                                                                                                                                                              |
| Farge                       | RAL 7035                                                                                                                                                                                                           |
| Leveringsomfang             | 12-polet WAGO-plugg                                                                                                                                                                                                |
| Spesifikk varmeeffekt       | 110 W/K                                                                                                                                                                                                            |
| Måledriftsspenning          | 48 V (DC)                                                                                                                                                                                                          |
| Driftsstrøm maks.           | per ventilator ved DC: 1,8 A                                                                                                                                                                                       |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | 12-polet WAGO-plugg                                                                                                                                                                                                |
| Dimensjoner                 | Bredde: 875 mm<br>Høyde: 125 mm<br>Dybde: 313 mm                                                                                                                                                                   |
| Henvisning                  | Karakteristikk og alarmer kan konfigureres fra PC-Software CS200. Programvaren kan lastes ned fra nedlastingsområdet til <a href="http://www.rittal.no">www.rittal.no</a> . Tilkoblingskabel må leveres av kunden. |
| Antall vifter               | 1                                                                                                                                                                                                                  |
| Forberedt for sikring       | Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A                                                                                                                                                                               |

# Funksjoner

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Temperaturregulering             | Microcontroller mit USB-tilkobling     |
| Driftstemperaturområde           | -33 °C...65 °C                         |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54<br>IP 55 (i forbindelse med MFG) |
| Pakker for best.nr.              | 9751.908<br>9751.912<br>9751.918       |
| Passer for                       | MFG 8<br>MFG 12<br>MFG 18              |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.                                 |
| Nettvekt                         | 9.124                                  |
| Bruttvekt                        | 9.66                                   |
| Tolltariffnummer                 | 84158300                               |
| ETIM 9                           | EC000320                               |