

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.082 Betongsokkel

Stat: 02.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.082 - Betongsokkel for utendørsskap

Betongsokkel for CS Toptec- og basiskapslinger. Lettbyggesett for enkel, tidsbesparende montering på oppstillingsstedet.

Funksjoner

Art.nr	CS 9765.082
Produktbeskrivelse	Lettbyggesett for enkel, tidsbesparende montering på oppstillingsstedet. Sokkelplate foran/bak for å få tilgang ved service kan skrues fast og tas av innenfra.
Materiale	Lettbetong
Overflate	Ubehandlet
Leveringsomfang	1 grunnplate 2 sidedeler 2 delte sokkelplater Inkl. montasjemateriell og montasjeskruer til kapslingsoppbyggingen
Excavation depth	700 mm
Henvisning	Leveringstid på forespørsel
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Dimensjoner	Høyde: 965 mm
Passer for	Kapslingstype: CS basisskap Bredde: 600 mm Dybde: 500 mm
Egnet for dybde	500 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	200 kg
Bruttovekt	209 kg
Tolltariffnummer	68109100
ETIM 9	EC000721

Funksjoner

ECLASS 8.0

27182003

Produktbeskrivelse

CS Betongsokkel for utendørsskap BxD: 600x500 mm