

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150 Skaplys, 48 V DC

Stat: 15.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Skaplys, 48 V DC med tilkoblingsledninger

Robust belysning, festes vertikalt eller horisontalt i rammeprofilen ved hjelp av fjærklemmer eller kan brukes som direkte lyskilde under vedlikeholdsarbeid ved at man hekter inn.

Funksjoner

Art.nr	CS 9765.150
Produktbeskrivelse	Robust belysning. Kan brukes vertikalt eller horisontalt i rammeprofilen ved hjelp av fjærklemmer for feste eller som direkte lyskilde under vedlikeholdsarbeid ved at man hekter inn den dreibare haken i kunststoff. Slagfast lampekapsling av PMMA (polymetylmetakrylat) kapslingsklasse II.
Leveringsomfang	2 fjærklemmer Festemateriell
Nytteeffekt	11 W
Diameter mm	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Lengde	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmuligheter	Integrert tilkoblingsledning med åpen ende
Lys	Lysstoffrør TC-SEL, 4-pin
Belysningsstrøm	900 lm
Dimensjoner	Lengde: 450 mm
Driftstemperaturområde	-20 °C...40 °C
Måledriftsspenning	48 V (DC)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 64
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	1.03
Bruttovekt	1.05
Tolltariffnummer	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241