

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9776.500

## Kjøleaggregat utendørs

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9776.500 - Kjøleaggregat utendørs for CS Toptec

Nytte-/kjøleeffekt/oppvarming 1400 W/400 W, ved hjelp av e-komfort kontroller. Feste på CS Toptec i tre posisjoner: Montering, delvis integrering og full integrering.

## Funksjoner

Art.nr	CS 9776.500
Produktbeskrivelse	Temperaturregulering med e-Comfortcontroller. Kjøleaggregatet kan monteres på koblingsskapet i tre monteringsposisjoner (påmontert, delvis integrert, helt integrert).
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Aluminium
Overflate	Pulverlakkert Ren polyester
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemme) Montasjerammer for universelt feste på utendørskapslinger for påmontering, delvis integrering og full integrering
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 55
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.000 W Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.150 W Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 650 W Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 700 W
Heater output	400 W
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 24 A Ved 60 Hz: 22 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp ved 50 Hz: 600 m <sup>3</sup> /h Ytre kretsløp ved 60 Hz: 625 m <sup>3</sup> /h Indre kretsløp ved 50 Hz: 600 m <sup>3</sup> /h Indre kretsløp ved 60 Hz: 625 m <sup>3</sup> /h

# Funksjoner

Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 5 A Ved 60 Hz: 5 A
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde	-33 °C...55 °C
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,45 kg
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 640 W Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 760 W Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 780 W Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 920 W
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 1.000 mm Dybde: 150 mm
Apparatdimensjoner inkl. tetningsramme og deksel	Bredde: 550 mm Høyde: 1.050 mm Dybde: 285 mm
Passer for	Kapslingstype: CS Toptec Bredde: ≥ 800 mm Dybde: ≥ 1.200 mm
Montasjemåte	Universalmontering (påbygging, delvis innbygging, full innbygging)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	42 kg
Bruttovekt	45 kg
Tolltariffnummer	84158200
ECLASS 8.0	27180704

# Godkjenninger

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring