

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.666

## CS Toptec, rekkemonterbar

Stat: 06.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.666 - CS Toptec, rekkemonterbar

Rekkemonterbart, dobbeltvegget utendørskapsling med 100 mm sokkel, dør, bakpanel og regntak som kan kobles sammen. Den komplette skaprammen er tilgjengelig for effektiv og fleksibel innvendig utbygging.



## Funksjoner

Art.nr	CS 9781.666
Utførelse	for rekkemontering Uten utsparing
Materiale	Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3 Regntak: Aluminium
Overflate	Pulverlakkert UV-bestandig ren polyester
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Sammenleggbart, dobbeltvegget utendørskapsling Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Bakvegg Regntak Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 600 mm
Dimensjoner	Total høyde: 1.745 mm Regntak høyde: 45 mm Høyde sokkel: 100 mm
Antall dører	1
Lås	Utførelse lås: 4-punkts låsing Antall låser: 1 Låsinnsetts: BJ20027
Flensplate	Størrelse: 2 Antall: 2
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-kode	IK10
Henvisning	Alle flate deler doblet og jordet (yttervegg på innervegg) Sidevegger for CS Toptec, rekkemonterbar er nødvendig for montering av et enkelt skap.
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	55 kg
Bruttovekt	65 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	CS Toptec, for rekkemontasje, BxHxD: 600x1600x600 mm

# Godkjenninger

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring