


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.828

CS Toptec, rekkemonterbar

Stat: 06.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.828 - CS Toptec, rekkemonterbar

Rekkemonterbart, dobbeltvegget utendørskapsling med 100 mm sokkel, dør, bakpanel og regntak som kan kobles sammen. Den komplette skaprammen er tilgjengelig for effektiv og fleksibel innvendig utbygging.



Funksjoner

Art.nr	CS 9781.828
Utførelse	for rekkemontering Uten utsparing
Materiale	Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3 Regntak: Aluminium
Overflate	Pulverlakkert UV-bestandig ren polyester
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Sammenleggbart, dobbeltvegget utendørskapsling Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Bakvegg Regntak Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Dimensjoner	Total høyde: 2.145 mm Regntak høyde: 45 mm Høyde sokkel: 100 mm
Antall dører	1
Lås	Utførelse lås: 4-punkts låsing Antall låser: 1 Låsinnsetts: BJ20027
Flensplate	Størrelse: 2 Antall: 2
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-kode	IK10
Henvisning	Alle flate deler doblet og jordet (yttervegg på innervegg) Sidevegger for CS Toptec, rekkemonterbar er nødvendig for montering av et enkelt skap.
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	86 kg
Bruttovekt	96 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	CS Toptec, for rekkemontasje, BxHxD: 800x2000x800 mm

Godkjenninger

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring