

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.520

Utendørs basiskapsling

Stat: 24.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.520 - Utendørs basiskapsling

Kapslingssystemer med én vegg, én dør og to dører. Klar til bruk for alle anvendelser med passiv innvendig utbygging eller lavere tapseffekt utendørs. Takkonsept med luftespalter rundt



Funksjoner

Art.nr	CS 9783.520
Produktbeskrivelse	Utendørskapsling, med 100 mm transportsokkel og overliggende regntak på alle sider.
Materiale	Aluminium AlMg3
Overflate	Pulverlakkert UV-bestandig ren polyester
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Utendørskapsling med én vegg, komplett forhåndsmontert Grunnkapsling med bunnplate, tredelt 25 mm systemhulling i taket, bunnen, foran og i kapslingsdybden Frontdør(er) med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Transportsokkel med fastskrudde paneler foran og bak Regntak
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.200 mm Dybde: 400 mm

Funksjoner

Dimensjoner	Total høyde: 1.355 mm Regntak bredde: 850 mm Regntak høyde: 55 mm Regntak dybde: 450 mm Lysåpning bredde: 712 mm Lysåpning høyde: 1.112 mm Lysåpning dybde: 349 mm Høyde sokkel: 100 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 3R
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
IK-kode	IK10
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	46 kg
Bruttovekt	48 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101