


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.530

## Utendørs basiskapsling

Stat: 08.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.530 - Utendørs basiskapsling

Kapslingssystemer med én vegg, én dør og to dører. Klar til bruk for alle anvendelser med passiv innvendig utbygging eller lavere tapseffekt utendørs. Takkonsept med luftespalter rundt



## Funksjoner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Art.nr             | CS 9783.530   |
| Produktbeskrivelse | Utendørskapsling, med 100 mm transportsokkel og overliggende regntak på alle sider.   |
| Materiale          | Aluminium AlMg3   |
| Overflate          | Pulverlakkert<br>UV-bestendig ren polyester   |
| Farge              | RAL 7035  |
| Leveringsomfang    | Utendørskapsling med én vegg, komplett forhåndsmontert<br>Grunnkapsling med bunnplate, tredelt<br>25 mm systemhulling i taket, bunnen, foran og i kapslingsdybden<br>Frontdør(er) med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027<br>Transportsokkel med fastskrudde paneler foran og bak<br>Regntak |
| Dimensjoner        | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 1.200 mm<br>Dybde: 500 mm  |

# Funksjoner

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Dimensjoner                      | Total høyde: 1.355 mm<br>Regntak bredde: 650 mm<br>Regntak høyde: 55 mm<br>Regntak dybde: 550 mm<br>Lysåpning bredde: 512 mm<br>Lysåpning høyde: 1.112 mm<br>Lysåpning dybde: 449 mm<br>Høyde sokkel: 100 mm |
| Antall dører                     | 1  |
| Typeklassifisering iht. UL 50E   | Type 3R  |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55  |
| IK-kode                          | IK10   |
| Grunnmateriale                   | Aluminium  |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.   |
| Nettovekt                        | 30   |
| Bruttovekt                       | 35   |
| EAN                              | 4028177569133  |
| ETIM 9                           | EC000261   |
| ECLASS 8.0                       | 27180101   |

# Godkjenninger

---

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
|--------------|-------------------|