

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.610

## Utendørs basiskapsling

Stat: 12.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.610 - Utendørs basiskapsling

Kapslingssystemer med én vegg, én dør og to dører. Klar til bruk for alle anvendelser med passiv innvendig utbygging eller lavere tapseffekt utendørs. Takkonsept med luftespalter rundt



## Funksjoner

Art.nr	CS 9783.610
Produktbeskrivelse	Utendørskapsling, med 100 mm transportsokkel og overliggende regntak på alle sider.
Materiale	Aluminium AlMg3
Overflate	Pulverlakkert UV-bestandig ren polyester
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Utendørskapsling med én vegg, komplett forhåndsmontert Grunnkapsling med bunnplate, tredelt 25 mm systemhulling i taket, bunnen, foran og i kapslingsdybden Frontdør(er) med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Transportsokkel med fastskrudde paneler foran og bak Regntak
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.200 mm Dybde: 500 mm

# Funksjoner

---

Dimensjoner	Total høyde: 1.355 mm Regntak bredde: 850 mm Regntak høyde: 55 mm Regntak dybde: 550 mm Lysåpning bredde: 712 mm Lysåpning høyde: 1.112 mm Lysåpning dybde: 449 mm Høyde sokkel: 100 mm
Antall dører	1
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 3R
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
IK-kode	IK10
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	34 kg
Bruttovekt	36,15 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	Utendørs basiskapsling, BHD: 800x1200x500 mm, aluminium, med 100 mm transportsokkel og regntak, enkeltdør på frontside

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------