


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.015

Utendørs veggkapsling

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.015 - Utendørs veggkapsling

Utendørsskap for vegg- eller mastefeste. Skap-i-skap-konseptet, utvendig kapsling med utsparing nede og gjeller på bakvegg og sidevegger for gjennomlufting.



Funksjoner

Art.nr	CS 9791.015
Produktbeskrivelse	Utendørsskap for vegg- eller mastefeste. Skap-i-skap-konseptet, utvendig kapsling med utsparing nede og gjeller på bakvegg og sidevegger for gjennomlufting.
Materiale	Kapsling og montasjeplate: Aluminium AlMg3 Dør innvendig kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Kapsling: pulverlakkert, UV-bestandig ren polyester
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert Innvendig kapsling med montasjeplate, flenseplate og sikkerhetslås Montasjevinkel for apparatskap-termostat eller hygrostat Utvendig kapsling med deksel og sikkerhetslås 3524 E 2 C-profilskinner på bakveggen
Dimensjoner	Bredde: 370 mm Høyde: 522 mm Dybde: 210 mm
Lysåpning dimensjoner	Lysåpning bredde: 280 mm Lysåpning høyde: 380 mm Lysåpning dybde: 145 mm

Funksjoner

Mål montasjeplate (B x H)	270 mm x 380 mm
Innvendig kapsling	Bredde: 300 mm Høyde: 400 mm Dybde: 170 mm
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Henvisning	Leveringstid på forespørsel
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	8,048 kg
Bruttovekt	8,472 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	CS Veggskap, BHD: 370x522x210 mm, aluminium, uten montasjeplate, Skap-i-skap-konseptet

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---