

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9868.500

## CS Toptec

Stat: 02.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9868.500 - CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.



## Funksjoner

Art.nr	CS 9868.500
Utførelse	Uten utsparing
Produktbeskrivelse	Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.
Materiale	Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3 Regntak: Aluminium
Overflate	Pulverlakkert UV-bestendig ren polyester
Farge	RAL 7035

# Funksjoner

Leveringsomfang	Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Sidevegger venstre og høyre Bakvegg Regntak Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-kode	IK10
Henvisning	Alle flate deler doblet og jordnet (yttervegg på innervegg) CS Toptec er grunnlaget for prosjektløsninger utendørs. Du kan be om disse under bestillingsnumrene: For enkeltoppstillinger: 9774.099, for rekkemontering: 9774.005
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	110 kg
Bruttovekt	116 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	CS TopTec Enclosure WHD: 800x1600x800 mm closed

# Godkjenninger

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring