

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9868.500

CS Toptec

Stat: 01.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9868.500 - CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.



Funksjoner

Art.nr	CS 9868.500
Utførelse	Uten utsparing
Produktbeskrivelse	Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.
Materiale	Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3 Regntak: Aluminium
Overflate	Pulverlakkert UV-bestendig ren polyester
Farge	RAL 7035

Funksjoner

Leveringsomfang	Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Sidevegger venstre og høyre Bakvegg Regntak Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-kode	IK10
Henvisning	Alle flate deler doblet og jordnet (yttervegg på innervegg) CS Toptec er grunnlaget for prosjektløsninger utendørs. Du kan be om disse under bestillingsnumrene: For enkeltoppstillinger: 9774.099, for rekkemontering: 9774.005
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	110 kg
Bruttovekt	116 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	CS TopTec Enclosure WHD: 800x1600x800 mm closed

Godkjenninger

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring