## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 1113.000 Armario básico AX, chapa de acero

Estado: 27/08/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)




#### AX 1113.000 - Armario básico AX, chapa de acero

El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.







#### Características

| Referencia | AX 1113.000  |  |
|------------|--|--|
| Ventajas   | Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios Mantenimiento del grado de protección (UL-Approbation) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal |  |
| Material   | Caja: chapa de acero<br>Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado  |  |
| Superficie | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada  |  |
| Color      | RAL 7035   |  |

© Rittal 2025 2

### Características

| Unidad de envase                           | Armario con puerta(s) Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Listón de puerta perforado Cierre: doble paletón 3 mm |
|--|--|
| Grado de protección IP según EN<br>60 529  | IP 55  |
| Tipo de comunicación según UL<br>50E       | Type 1<br>Type 12  |
| Código IK                                  | IK10   |
| Dimensiones                                | Anchura: 1.200 mm<br>Altura: 600 mm<br>Profundidad: 300 mm   |
| Grosor del material de la puerta           | 2 mm   |
| Grosor del material de la caja             | 1.5 mm   |
| Grosor del material de la placa de montaje | 2.5 mm   |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)   | 1.145 mm x 575 mm  |
| Número puertas                             | 2  |
| N° de cierres                              | 2  |
| Cierre                                     | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm  |
| Placa de entrada de cables                 | Tamaño: 7<br>Cantidad: 2   |
| Material básico                            | Chapa de acero   |
| Unidad de embalaje                         | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                  | 50.065   |
| Peso bruto                                 | 51.317   |
| Código arancelario                         | 94032080   |
| EAN  | 4028177995277  |

© Rittal 2025 3

#### Características

| ETIM 9     | EC000261 |  |
|------------|----------|--|
| ETIM 8     | EC000261 |  |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |  |

# **Aprobaciones**

| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)                                       |
|---------------|--|
| Certificados  | Grado de protección                                      |
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad |
|               | Declaración de conformidad UK                            |

© Rittal 2025