

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1319.600

# Armario compacto HD, de dos puertas

Estado: 17/11/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1319.600 - Armario compacto HD, de dos puertas

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos



## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                               | HD 1319.600   |
| Ejecución                                | Cajas Hygienic Design   |
| Material                                 | Caja y puertas: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Placa de montaje: chapa de acero<br>Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)<br>Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600 |
| Superficie                               | Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm<br>Placa de montaje: galvanizada<br>Junta: color azul (RAL 5010)   |
| Unidad de envase                         | Caja cerrada en todo el contorno<br>Puertas con junta insertada<br>Placa de montaje   |
| Dimensiones                              | Anchura: 1.010 mm<br>Alt. frontal: 1.250 mm<br>Altura posterior: 1.480 mm<br>Profundidad: 400 mm  |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 945 mm x 1.175 mm   |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Ángulo de abertura de la puerta         | 125°   |
| Código IK                               | IK08   |
| Material básico                         | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)                                     |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9   |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| Tipo de comunicación según UL 50E       | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Tipo 13 |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 91.2   |
| Peso bruto                              | 92.5   |
| Código arancelario                      | 94032080   |
| EAN                                     | 4028177918528  |
| ETIM 9                                  | EC000261   |
| ETIM 8                                  | EC000261   |
| ECLASS 8.0                              | 27180101   |

# Aprobaciones

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK