


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 1485.300**

**Tornillo para montaje interior**

Estado: 9/02/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1485.300 - Tornillo para montaje interior para AX de poliéster

Para el montaje de accesorios a los pasadores de fijación del cuerpo de la caja.

## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | AX 1485.300  |
| Ejecución            | Tornillo alomado, autorroscante  |
| Descripción producto | Para el montaje de accesorios a los pasadores de fijación del cuerpo de la caja. |
| Observación          | Cilindro con hexágono interior 25  |
| Dimensiones          | Rosca: M5<br>Long. de la rosca: 14 mm  |
| Rosca                | M5   |
| Unidad de embalaje   | 50 pza(s).   |
| Peso neto            | 0.05   |
| Peso bruto           | 0.1  |
| Código arancelario   | 73181900   |
| EAN                  | 4028177951464  |
| E-Number Sweden      | E3465406   |
| ETIM 9               | EC000889   |
| ETIM 8               | EC000889   |
| ECLASS 8.0           | 23110190   |