

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1920.500

Cajas murales EL, 2 piezas

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1920.500 - Cajas murales EL, 2 piezas con bastidor móvil

Caja mural de 2 elementos con bastidor móvil. Grado de protección IP 55.

Características

Referencia	EL 1920.500
Ejecución	con bastidor móvil
Descripción producto	Caja mural con óptima accesibilidad mediante bastidor móvil.
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Bastidor móvil: chapa de acero Puerta frontal: perfil de aluminio extrusionado, cristal acrílico, 3 mm
Superficie	Caja y bastidor móvil: con imprimación y texturizado Puerta frontal: anodizado negro
Color	Caja y bastidor móvil: RAL 7035 Puerta frontal: plata
Unidad de envase	Caja Puerta frontal Bastidor móvil, 482,6 mm (19"), montado Incl. accesorios de fijación
Unidades de altura	11 UA
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidad: 369 mm
Pr. de montaje	270 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 537 mm Altura interior: 537 mm
Material básico	Aluminio
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55

Características

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	25.4
Peso bruto	26.7
EAN	4028177462908
ECLASS 8.0	27142408

Aprobaciones

Aprobaciones	Lloyds Register of Shipping
--------------	-----------------------------