### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# EL 2261.605 Cajas murales EL, 3 piezas

Estado: 16/10/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



# EL 2261.605 - Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba y abajo, placa para montaje mural adjunta. Grado de protección IP 55.

#### Características

Referencia	EL 2261.605
Ejecución	Armarios murales IT
	con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo
Descripción producto	Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
Material	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
	Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
General colour	RAL 7035
Color	Pieza mural y basculante: RAL 7035
	Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase	Pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, y
	placa de montaje (adjunta)
	Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y
	posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
	Puerta transparente de diseño
	1 llave para armario de doble paletón nº 5
	Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos
	Cierre de seguridad 3524 E
Unidades de altura	21 UA
Dimensiones	Anchura: 600 mm
	Altura: 1.012 mm
	Profundidad: 373 mm
Pr. de montaje	320 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 502 mm
	Altura interior: 949 mm

© Rittal 2025

#### Características

Profundidad parte móvil	216 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	485 mm x 965 mm
Profundidad de la pieza mural	135 mm
Código IK	IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)	750 N
Material básico	Chapa de acero
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	50.35
Peso bruto	53
Código arancelario	94032080
EAN	4028177324367
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3