

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SR 2337.235**

**Bastidor móvil, grande, con pantalla**

Estado: 23/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SR 2337.235 - Bastidor móvil, grande, con pantalla para armarios TS, VX SE de 800 mm de ancho

Para racks de 800 mm de ancho, 22 - 45 UA, con pantalla, para montaje de componentes de montaje de 482,6 mm (19").



## Características

Referencia	SR 2337.235
Ejecución	Nivel de 19" lateral
Descripción producto	Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material	Chapa de acero
Superficie	Marco: galvanizado Pantalla: pintada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. sistema de cierre de barras con bombín de doble paletón Material para la fijación
Posibilidades de montaje	En el TS/SE con ángulo de abertura de 130° o 180°, en función del juego de montaje seleccionado
Observación para el montaje	Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema TS 23 x 73 mm o chasis de sistema TS 17 x 73 mm

# Características

Observación	Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle" En armarios TS, SE de dos puertas con una altura de 1800 o 2200 mm debe montarse el siguiente bastidor más pequeño a causa de la colisión con el cierre
Adecuado para	Tipo de armario: TS VX SE Anchura: = 800 mm Altura: ≥ 1.800 mm
Unidades de altura	36 UA
Adecuado para tipo de armario	TS VX SE
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	18.147 kg
Peso bruto	19.402 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	SR Bastidor móvil, grande, con pantalla, para TS, VX SE, para An. 800 mm, 36 UA, montaje lateral