### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SG 2371.000 Elemento de luz intermitente

Estado: 20/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



# SG 2371.000 - Elemento de luz intermitente para columnas de señalización, modulares

Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.

#### Características

Referencia	SG 2371.000		
Ejecución	Elemento de luz intermitente		
Descripción producto	Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.		
Ventajas	Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.  Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión.  Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.  Elemento intermitente y de destello incl. fluorescente, para montaje directo.		
Funcionamiento	Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.		
Material	Caja de poliamida Pantalla: Policarbonato transparente		
Color	Rojo		
Diámetro	70 mm		
Tensión de impulso fase a fase	2500 V c.a.		
Tensión de aislamiento	250 V c.a.		
Intensidad máx.	125 mA		
Dimensiones	Altura: 56 mm		
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior		
Tensión de servicio	24 V (c.c.)		
Unidad de embalaje	1 pza(s).		

© Rittal 2025

2

#### Características

Peso neto	0.09
Peso bruto	0.098
Código arancelario	85311095
EAN	4028177220072
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

## Aprobaciones

III + C-III (listed)	
OL 1 O OL (listed)	
LID	
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3