


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.010

## Elemento de luz intermitente

Estado: 8/07/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.010 - Elemento de luz intermitente para columnas de señalización, modulares

Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.



## Características

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                     | SG 2371.010                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejecución                      | Elemento de luz intermitente                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción producto           | Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.                                                                                                                                       |
| Ventajas                       | Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.<br>Configuración de hasta cinco elementos, con una misma tensión.<br>Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.<br>Elemento intermitente y de destello incl. fluorescente, para montaje directo. |
| Funcionamiento                 | Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.                                                                                                                                                        |
| Material                       | Caja de poliamida<br>Pantalla: Policarbonato transparente                                                                                                                                                                                                                     |
| Color                          | Verde                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diámetro                       | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensión de impulso fase a fase | 2500 V c.a.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensión de aislamiento         | 250 V c.a.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Características

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Intensidad máx.                        | 125 mA                                                                 |
| Dimensiones                            | Altura: 56 mm                                                          |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior |
| Tensión de servicio                    | 24 V (c.c.)                                                            |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                                                              |
| Peso neto                              | 0.09                                                                   |
| Peso bruto                             | 0.097                                                                  |
| Código arancelario                     | 85311095                                                               |
| EAN                                    | 4028177220089                                                          |
| ECLASS 8.0                             | 27371220                                                               |

## Aprobaciones

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|--------------|--------------------------|