


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.010

## Elemento LED de luz fija

Estado: 11/04/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.010 - Elemento LED de luz fija para columnas de señalización, modulares

Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.

## Características

Referencia	SG 2372.010
Ejecución	Elemento LED de luz fija
Descripción producto	Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.
Ventajas	Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta. Configuración de hasta cinco elementos, con una misma tensión. Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.
Funcionamiento	Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
Material	Caja de poliamida Pantalla: Policarbonato transparente
Color	Verde
Diámetro	70 mm
Tensión de impulso fase a fase	2500 V c.a.
Tensión de aislamiento	250 V c.a.
Intensidad máx.	25 mA
Dimensiones	Altura: 56 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
Tensión de servicio	24 V (c.a./c.c.)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.08 kg

# Características

---

Peso bruto	0.088 kg
Código arancelario	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Descripción producto	SG LED LUZ FIJA 24V CA/CC VERDE VERDE

---

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------